

# GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO MONITOR TOUCH SMT-200

SOLUÇÕES TOUCH SCREEN





## **INTRODUÇÃO**

Este manual tem caráter técnico-informativo, sendo propriedade da SWEDA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou armazenada por processo mecânico, eletrônico, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outro tipo, sem autorização prévia e por escrito da SWEDA.

Todos os cuidados foram tomados na preparação deste manual. Entretanto, a SWEDA não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso da informação aqui contida.

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

## **SOBRE O PRODUTO MAIS VERSATILIDADE PARA O SEU DIA A DIA**

O SMT-200 foi projetado para aplicações em ponto de vendas, de serviços e quiosques do segmento do varejo em geral. É ideal para locais com pouco espaço, pois elimina o uso de teclado e mouse.



É um equipamento que une alta performance e economia de energia. Possui excelente qualidade de imagem através de seu monitor LCD 15” colorido com tela sensível ao toque.

## **DESTAQUE**

- Tecnologia touch screen;
- Excelente qualidade de imagem e economia de energia;
- Controle rápido e eficiente dos aplicativos;
- Dispensa uso de teclado e mouse;
- Opcional display cliente incorporado no próprio gabinete;
- Segurança e conforto nas operações: gabinete robusto e design ergonômico.

## **CONTEÚDO DA CAIXA**

- Monitor touch Sweda;
- Cabo de força;
- Cabo USB;
- Cabo VGA;
- Guia rápido do usuário;
- Display cliente (item opcional);
- Cabo de comunicação display cliente (item opcional).

## RETIRANDO DA EMBALAGEM

Retire o Monitor Touch SMT-200 da embalagem e verifique se todos os itens acima relacionados estão presentes e em perfeitas condições.

## INSTALAÇÃO

### 1. Alimentação

A fonte de alimentação encontra-se na parte interna da base do Monitor Touch SWEDA e já vem conectada na porta de alimentação. Portanto, basta apenas conectar o plug na tomada elétrica. A fonte é automática e portanto, aceitará voltagens entre 100 ~ 250 Volts AC.



### 2. Sinal de Vídeo


Conecte uma das pontas do cabo VGA no monitor e a outra ponta na entrada VGA da CPU.



\*Imagens meramente ilustrativas.


### 3. Sinal da Tela Touch

Conecte uma das pontas do cabo USB na entrada do monitor e a outra ponta na entrada USB da CPU. Em seguida instale os drivers para configuração da tela Touch disponível em nosso site [www.sweda.com.br](http://www.sweda.com.br). Para maiores detalhes consulte o Manual de Instalação do Produto em nosso site.



### 4. Sinal do Display Cliente

Caso o monitor possua o opcional Display Cliente<sup>1</sup> conecte a ponta do cabo serial (para comunicação) e o ponta USB (para alimentação do item) no PC.





### 5. Finalização

Coloque o produto em uma superfície de trabalho plana, firme e afastada da incidência direta dos raios solares. Conecte o plug de alimentação à tomada elétrica e ligue o Monitor Touch SWEDA. Caso queira fixar o monitor Touch SWEDA em uma parede<sup>2</sup>, você deve retirar a base do monitor e usar a fonte de alimentação, deixando-a externa. O padrão VESA para fixar na parede é o 75x75mm. Caso seja necessário, contate nossa Assistência Técnica SWEDA.

<sup>1</sup>Item opcional; <sup>2</sup>Suporte não incluso; \*Imagens meramente ilustrativas.

## VISÃO GERAL DO PRODUTO



\*Imagens meramente ilustrativas.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho Tela	Monitor LCD de 15", colorido, LED
Resolução Máxima	1.024 x 768 pixels
Touch Screen	5 fios, Resistivo
Área do Display (mm)	304.1(H) x 228.1(V)(15.0" diagonal)
Pixel Pitch (mm)	0.297 (H) x 0.297 (V)
Color Pixel	RGB vertical stripe
Modo Display	Normal, Branco
Número de de cor	262k(6bit/color), 16.7M(8bit/color)
Luminancia (cd/m2)	450
Angulo de Visão (CR ≥ 10)	-80~80°(H), -70~70°(V)
Tratamento de superfície	Anti-reflexo e revestimento rígido
Interface Elétrica	LVDS (6 bit/8 bit)
Temp. em Operação	0°C á 60°C
Fonte de Alimentação	Entrada: 100V a 240V – 1.8A 50-60Hz Saída: 12V x 3.75A   Potência: 45W
Consumo Médio	35W
Dimensões	360 (A) x 320 (L) x 220 (P) mm
Peso	6,75 kg (com Display Cliente) 6,25 kg (sem Display Cliente)
Suporte	Mesa



## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Para limpeza utilize apenas um pano levemente umedecido em água, sem adição de detergente ou solventes, querosene ou álcool. Faça a limpeza com o equipamento desligado da rede elétrica.
- É aconselhável desligar o equipamento das redes de energia elétrica e internet durante chuvas ou ocasiões em que possa haver queda de energia ou queda de raio, pois isso pode ocasionar a queima do aparelho.
- Evite comer próximo ao equipamento, pois os resíduos de alimento assim como líquidos podem entrar em contato com o produto e comprometer seu funcionamento.
- Não introduza objeto de nenhum tipo nas aberturas, pois isso pode causar danos e choques elétricos.
- Recomendamos o uso de um estabilizador de tensão para ligar seu equipamento à rede elétrica.
- Evite movimentar o equipamento quando estiver ligado, pois isso pode comprometer a vida útil do produto.

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A Sweda Informática Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação constatados pela Sweda, ou por



técnicos credenciados por esta, desde que comercializado dentro do território brasileiro pela Sweda ou por um representante comercial autorizado.

Esta garantia limitada é válida por 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao cliente, englobando os 90 (noventa) dias de garantia legal, na modalidade balcão efetuada através da rede credenciada.

As partes e peças substituídas passam a ser propriedade da Sweda.

O usuário/proprietário do produto é o único responsável pelos resultados obtidos com a utilização deste equipamento. A Sweda reserva-se o direito de cancelar esta garantia nas hipóteses descritas neste documento.

## **ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:**

- Não apresentação da nota fiscal de venda do produto ao cliente.
- Alteração ou violação das características originais do produto, incluindo fontes e cabos de comunicação.
- Reparo por pessoal não autorizado pela Sweda.
- Remoção, adulteração ou rasura das etiquetas dos nú-



meros de série ou lacres do produto ou dos seus módulos internos.

- Uso ou armazenamento inadequado, incluindo quanto às condições estabelecidas no Guia Rápido do Usuário.
- Uso de consumíveis ou acessórios não especificados para o produto.
- Ligação do produto em fonte de energia de características diferentes das recomendadas para o equipamento.
- Danos causados por desastres naturais, quedas, derramamento de líquidos.

## **EXCLUSÕES**

Não abrange itens de consumo ou de desgaste com o uso regular do produto, tais como cartuchos de fita, bobinas de papel, cabeças de impressão e outros.

Não inclui acessórios e opcionais, serviços de parametrização, configuração, instalação ou reinstalação de software, remoção de vírus e treinamento.

Não cobre perdas, danos, lucros cessantes ou qualquer outro dano, direto ou indireto, resultante do uso ou incapacidade do produto, sendo a responsabilidade civil máxima da Sweda limitada ao valor unitário de compra do produto, apresentado na nota fiscal de venda ao cliente.



Os casos não cobertos por esta garantia poderão, se possível, ser reparados mediante aprovação prévia de orçamento da mão de obra e das partes e peças utilizadas.

## **DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Para mais informações sobre drivers, manuais, suporte técnico e toda nossa linha de produtos, acesse:  
[www.sweda.com.br](http://www.sweda.com.br).

Sweda Informática Ltda.  
Rua Dona Brígida, 713 – Vila Mariana  
04111-081 – São Paulo – SP  
[www.sweda.com.br](http://www.sweda.com.br)



Cód: 113097 • 2ª Edição

TECNOLOGIA FISCAL



11 2106.5644  
www.sweda.com.br



INOVAÇÃO NO VAREJO